


イントラロックスのベルト交換用ルーラーで 予防メンテナンスを最適化

Intralox®のベルト交換用ルーラーは、データ解釈の力を利用して、想定以上の運用効率を実現します。この革新的なツールを予防メンテナンスプログラムに組み込むことで、ベルトとスプロケットの交換を正確に予測し、予防的メンテナンススケジュールを作成し、予算計画を最適化することができます。

2.5インチ (63.5 mm)



3つの簡単なステップ。1つの大きな効果。

ガイドに従って、ベルト交換用ルーラーの効果を体験してください。



1. サンプルを選択

各生産工程のエリアからコンベアを選択し、システム全体の性能を反映します。これらは予測ベルト寿命の基準として機能します。

専門家の洞察

適切なサンプルグループを選択するためには、次のような重要な要素を考慮してください：

- ベルトシリーズ、スタイル、材質
- コンベアアプリケーション
- ベルト速度
- コンベア長
- 設置日



2. データを収集

ベルトの伸びを測定するために、3～12か月の定期的なスケジュールを設定します。定期メンテナンス中にタイミングを合わせると、効率と精度が向上します。



3. 洞察の分析

3～4つのデータポイントから傾向を推定して、残りのベルト寿命を正確に見積もります。これにより、システムの価値と性能を最大化するための意思決定に役立ちます。

専門家の洞察

伸びが3%を超える場合は、ほとんどのベルトとスプロケットを交換します。

成功と一緒に評価しましょう。

ベルト交換用ルーラーの使用については、イントラロックスのお客様担当マネージャーまでお問い合わせください。